








- 注意事項
- 配管ねじ込み時はタンク側ソケット部を十分保護して行って下さい。
 - 配管支持金具はタンク側に近い位置に支持して下さい。
 - 配管は必ずフレキシブルジョイントをタンク側に近い位置に取り付けて下さい。
 - 耐薬品樹脂性のフランジタッピングを推奨します。(御相談下さい)
 - 水槽内に貯める物質については必ず弊社まで御相談下さい。
 - 電極取付口タッピングはお打合せによります。



番 号	名 称	数 量	規 格 ・ 寸 法
①	内部槽	一 式	FRP
②	断熱材	一 式	硬質ウレタン 厚さ30mm
③	外部カバー	一 式	SUS304 2BHL PL-1.5t
④	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑤	外部蓋	1	SUS304 2BHL PL-2.0t
⑥	ゴムパッキン	一 式	合成ゴム 20×10.0t
⑦	外部蓋固定ボルト	2	SUS304 10φ (ワッシャー付)
⑧	通気口	1	SUS304 内ネジソケット 25A
⑨	膨張口	1	SUS304 内ネジソケット 25A
⑩	自動給水口	1	SUS304 内ネジソケット 20A
⑪	手動給水口	1	SUS304 内ネジソケット 20A
⑫	オーバーフロー	1	SUS304 内ネジソケット 25A
⑬	ドレーン	1	SUS304 内ネジソケット 20A

適合標準架台	
ブラケット	TBB3
100H	TB31
300H	TB33A / TB33B
500H	TB35
700H	TBX37
1,000H	TBX310

実 容 量	1 0 0 ℓ
自 重	≒ 6 5 kg
耐熱・耐薬品性樹脂使用製品	
国 内 仕 様	

* ボールタップは別途となります。
(推奨 : アイエス工業株式会社製)
(注 : 推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)