








注意事項

- 配管ねじ込み時はタンク側ソケット部を十分保護して行って下さい。
- 配管支持金具はタンク側に近い位置に支持して下さい。
- 配管は必ずフレキシブルジョイントをタンク側に近い位置に取り付けて下さい。
- 耐薬品樹脂性のフランジタッピングを推奨します。(御相談下さい)
- 水槽内に貯める物質については必ず弊社まで御相談下さい。



番号	名 称	数量	規 格 ・ 寸 法
①	内部槽	一 式	FRP
②	断熱材	一 式	硬質ウレタン 厚さ30mm
③	外部カバー	一 式	SUS304 2BHL PL-2.0t
④	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑤	外部蓋	1	SUS304 2BHL PL-2.0t
⑥	ゴムパッキン A	一 式	合成ゴム 20×10.0t
⑦	ゴムパッキン B	一 式	合成ゴム 20×3.0t
⑧	点検蓋	1	SUS304 PL-2.0t
⑨	施錠用金具	1	SUS304 PL-3.0t
⑩	外部蓋固定ボルト	2	SUS304 10φ(ノブスター付)
⑪	蓋支持部補強	1	SUS304 FB-50×3.0t
⑫	内部補強材	一 式	FRP(硬質ウレタン+FRP)
⑬	通気口	1	SUS304 内衬ソケット 25A
⑭	膨張口	1	SUS304 内衬ソケット 32A
⑮	自動給水口	1	SUS304 内衬ソケット 25A
⑯	手動給水口	1	SUS304 内衬ソケット 25A
⑰	オーバーフロー	1	SUS304 内衬ソケット 32A
⑱	ドレーン	1	SUS304 内衬ソケット 20A
⑲	電極取付口	1	SUS304 内衬ソケット 50A

適合標準架台	
100H	TB81
300H	TB83A / TB83B
500H	TB85
700H	TB87
1,000H	TB810

実 容 量	500ℓ
自 重	≒ 161 kg
耐熱・耐薬品性樹脂使用製品	
国内仕様	

* ボールタップは別途となります。
(推奨: アイエス工業㈱社製)
(注: 推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)

アイエス工業株式会社

訂 正

図面作成日

2020年 5月 28日

図面番号

営業担当者

設計者

千 崎

作図者

千 崎

検図者

図 面 名

SUS製サンドイッチ型タンク
(耐熱・耐薬品製シスターン仕様)

品 番

SSTH-500A

縮 尺

1 / 15