








- 注意事項
- 配管ねじ込み時はタンク側ソケット部を十分保護して行って下さい。
 - 配管支持金具はタンク側に近い位置に支持して下さい。
 - 配管は必ずフレキシブルジョイントをタンク側に近い位置に取り付けて下さい。
 - 耐薬品樹脂性のフランジタッピングを推奨します。(御相談下さい)
 - 水槽内に貯める物質については必ず弊社まで御相談下さい。



番 号	名 称	数 量	規 格 ・ 寸 法
①	内部槽	一 式	FRP
②	断熱材	一 式	硬質ウレタン 厚さ30mm
③	外部カバー	一 式	SUS304 2BHL PL-2.0t
④	底板	1	SUS304 PL-3.0t
⑤	外部蓋	1	SUS304 2BHL PL-2.0t
⑥	ゴムパッキン A	一 式	合成ゴム 20×10.0t
⑦	ゴムパッキン B	一 式	合成ゴム 20×3.0t
⑧	外部蓋固定ボルト	2	SUS304 10φ (ノブスター付)
⑨	点検蓋	1	SUS304 PL-2.0t
⑩	点検蓋固定ボルト	4	SUS304 8φ (ノブスター付)
⑪	内部補強材	一 式	FRP (硬質ウレタン+FRP)
⑫	通気口	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑬	膨張口	1	SUS304 内径ソケット 40A
⑭	自動給水口	1	SUS304 内径ソケット 32A
⑮	手動給水口	1	SUS304 内径ソケット 32A
⑯	オーバーフロー	1	SUS304 内径ソケット 40A
⑰	ドレーン	1	SUS304 内径ソケット 25A
⑱	電極取付口	1	SUS304 内径ソケット 50A

適合標準架台	
100H	TB91
300H	TB93A / TB93B
500H	TB95
700H	TBX97
1,000H	TBX910

実 容 量	7 5 0 ℓ
自 重	≒ 1 9 4 kg
耐熱・耐薬品性樹脂使用製品	
国内仕様	

* ボールタップは別途となります。
(推奨 : 兼工業株式会社)
(注 : 推奨品以外のボールタップを使用した場合、有効水量が確保できない可能性があります。)